

# Aansluitplaat VABS-S2-2S-G12-B-R3-EX1E

Artikelnummer: 8033162

FESTO



## Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwbreedte	52 mm
Gebaseerd op norm	ISO 5599-2
Inbouwpositie	Willekeurig
Stuurluchttoevoer	intern
Bedrijfsdruk	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Bereik voor bedrijfsspanning DC	24 V
Piekspanningsweerstand	0.8 kV
Stroombelastbaarheid bij 40°C	2 A
Vervuilinggraad	3
CE-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU Ex-veiligheidsrichtlijn (ATEX)
Explosiebescherming	Zone 2 (ATEX)
ATEX-categorie gas	II 3G
Ontstekingsbeschermingsklasse gas	Ex nA IIC T3 X Gc
Ex-omgevingstemperatuur	-5°C ≤ Ta ≤ +50°C
Bedrijfsmedium	Perlucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Aanwijzing bij het bedrijfs- /stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Beschermingsklasse	IP65 NEMA 4 In gemonteerde toestand
Omgevingstemperatuur	-5 °C...50 °C
Productgewicht	815 g
Elektrische aansluiting	Ronde stekker M12x1,5
Bevestigingstype	met doorgangsboring
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal aansluitplaat	Persgegoten aluminium