


# Aansluitplaat VMPAL-AP-10-RV

Artikelnummer: 8035230

FESTO



## Gegevensblad

| Functie                                  | Waarde   |
|--|--|
| Bouwbreedte                              | 10 mm  |
| Breedte                                  | 10.7 mm  |
| Lengte                                   | 107.3 mm   |
| Rastermaat                               | 10.7 mm  |
| Geïntegreerde functie                    | Terugslagventiel   |
| Max. aantal ventielplaatsen              | 1  |
| Stroomrichting                           | Niet reversibel  |
| Opbouw ventieleiland                     | Ventielgroottes mengbaar                                   |
| Bedrijfsdruk                             | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar                     |
| Stuurdruk MPa                            | 0.3 MPa...0.8 MPa  |
| Stuurdruk                                | 3 bar...8 bar  |
| Vacuümgeschiktheid                       | nee  |
| Bedrijfsmedium                           | Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                  |
| Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium | Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist) |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK         | 3 - sterke corrosiebelasting                               |
| LABS-conformiteit                        | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Omgevingstemperatuur                     | -5 °C...50 °C  |
| Productgewicht                           | 25 g   |
| Pneumatische aansluiting 2               | voor cartridge 10 mm                                       |
| Pneumatische aansluiting 4               | voor cartridge 10 mm                                       |
| Materiaal-informatie                     | RoHS conform   |
| Materiaal aansluitplaat                  | PA-versterkt   |