

Kunststofslang PAN-R-28X2,5-SW

Artikelnummer: 8036208

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Buiten-Ø	28 mm
Debietrelevante buigradius	350 mm
Binnen-Ø	23 mm
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-0.095 MPa...0.8 MPa -0.95 bar...8 bar -13.775 psi...116 psi
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-30 °C...80 °C
Productgewicht volgens lengte	0.207 kg/m
Pneumatische aansluiting	voor steekaansluiting met buiten-Ø 28 mm
Kleur	Zwart
Shore-hardheid	D 62 +/-3
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal slang	TPE-A