


# Non-return 밸브 VMPA2-RV

Part Number: 8039821

FESTO



## 자료 시트

특징	값
밸브 기능	파일럿 Non-return 기능
액추에이터 형태	공압
마운팅 형태	클립
표준 공칭 유량	330 l/min
작동 압력 MPa	0.05 ... 0.8 MPa
작동 압력	0.5 ... 8 bar
파일럿 압력 MPa	0.05 ... 0.8 MPa
파일럿 압력	0.5 ... 8 bar
Pilot pressure	7.25 ... 116 psi
주변 온도	-5 ... 50 °C
하우징 소재	POM
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
조립 위치	어디든
작동 유형, 제어 비반환 기능	공압
작동 압력 전체 온도 범위	0.5 ... 8 bar
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중예 요구됨)
부식 방지 등급 KBK	4 - 부식 응력 수준 매우 높음
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
보관 온도	-20 ... 40 °C
매체 온도	-5 ... 50 °C
파일럿 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
제품 중량	0.19 g
재질 사항	RoHS 에 승인
씰 소재	NBR