


# 제어 캐비닛을 통합 NEFU-D12G4-D12DG4

Part Number: 8040459

FESTO



## 자료 시트

특징	값
표준에 따름	EN 61076-2-101
마운팅 형태	잠김
전기 연결 1	일자형 소켓, M12x1, 4 핀, D-coded
전기 연결 2	일자형 소켓, M12x1, 4 핀, D-coded
작동 전압 범위 DC	0 ... 30 V
40°C에서 허용 가능 전류 부하	4 A
서지 강도	0.8 kV
전송 속성	Category 5, EN 50173, class D 에 따름 Category 5, ISO/IEC 11801, class D 에 따름
보호 등급	IP65 IP67
주변 온도	-25 ... 85 °C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
재질 사항	RoHS 에 승인
오염 등급	3
부식 방지 등급 KBK	1 - 부식 응력 수준 낮음
하우징 소재	다이아프램 밸브
하우징 색상	은색
전기 접점 소재	황동 금 도금