



Regelplaat VMPA14-B8-R2C2-C-10

Artikelnummer: 8043340

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwbreedte	14 mm
Inbouwpositie	Willekeurig
Pneumatische in de hoogte koppelbare verbinding	Drukregelaar voor 2
Regelaarfunctie	Uitgangsdruk constant Met secundaire ontluchting
Selectie manometer	Mogelijk
Drukregelbereik	2 bar...6 bar
Ingangsdruk 1	0.5 bar...10 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Beschermingsklasse	IP65 conform IEC 60529
Omgevingstemperatuur	-5 °C...50 °C
Max. aanhaalmoment	0.65 Nm
Productgewicht	76 g
Bevestigingstype in de hoogte koppelbare verbinding	op doorverbindingsplaat
Aansluiting manometer	M5
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal bedieningsdeel	PA
Materiaal afdichtingen	NBR
Materiaal regelaarbehuizing	PA