



Regelplaat VMPA14-B8-R1-M5-10

Artikelnummer: 8043515

FESTO



Gegevensblad

| Functie | Waarde |
|---|--|
| Bouwbreedte | 14 mm |
| Inbouwpositie | Willekeurig |
| Pneumatische in de hoogte koppelbare verbinding | Drukregelaar voor 1 |
| Regelaarfunctie | Uitgangsdruk constant Met secundaire ontluchting |
| Drukregelbereik | 0.5 bar...8.5 bar |
| Ingangsdruk 1 | 0.5 bar...10 bar |
| Bedrijfsmedium | Perlucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Aanwijzing bij het bedrijfs- /stuurmedium | Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist) |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 1 - lage corrosiebelasting |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B1/B2-L |
| Beschermingsklasse | IP65 conform IEC 60529 |
| Omgevingstemperatuur | -5 °C...50 °C |
| Max. aanhaalmoment | 0.65 Nm |
| Productgewicht | 76 g |
| Bevestigingstype in de hoogte koppelbare verbinding | op doorverbindingsplaat |
| Aansluiting manometer | M5 |
| Materiaal-informatie | RoHS conform |
| Materiaal bedieningsdeel | PA |
| Materiaal afdichtingen | NBR |
| Materiaal regelaarbehuizing | PA |