

Terugslagklep VABF-L1-10H-H2

Artikelnummer: 8047364

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Ventielgrootte	10 mm
Ventielfunctie	Ontgrendelbare terugslagfunctie
Bedrijfsdruk	0.05 MPa...0.8 MPa 0.5 bar...8 bar
Goedkeuring	c UL us - Recognized (OL)
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-5 °C...60 °C
Productgewicht	0.4 g
Bevestigingstype	Gekanaliseerd
Materiaal-informatie	RoHS conform