

플라스틱 배관 PUN-H-12X2-TRT

Part Number: 8048715

FESTO

식품 가공 산업용으로 인증 (위생 저항)
이 제품은 CN 및 PK 원터치 피팅과 맞지 않습니다.



자료 시트

| 특징 | 값 |
|---|--|
| 외부 직경 | 12 mm |
| 유량에 사용하는 굽힘 반경 | 62 mm |
| 내부 직경 | 8 mm |
| 최소 휨 반경 | 33 mm |
| 사용 설명서 | TPE-U Ether basiert |
| 튜브 특성 | Suitable for energy chains |
| Operating pressure for entire temperature range | -0.095 ... 0.6 MPa |
| 작동 압력 전체 온도 범위 | -0.95 ... 6 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | -13.775 ... 87 psi |
| Temperature-dependent operating pressure | -0.095 ... 1 MPa |
| 온도에 따른 작동압력 | -0.95 ... 10 bar |
| Temperature-dependent operating pressure | -13.775 ... 145 psi |
| 작동 압력에 주의 | Water: temperature-dependent operating pressure, see diagram, max. 0.3 MPa at 0 - 60°C |
| 인증 | TÜV |
| 인증서 발행 부서 | B 013277 0506 00 |
| 작동 매체 | 압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-] Water (liquid, free of ice) |
| 재료 발화점 실험 | UL94 HB |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| RSBP classification to CD-0033 | F1a |
| 클린룸 등급 | This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly. Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly. |
| 식품 안전 | 추가 재료 정보 참조 |
| 주변 온도 | -35 ... 60 °C |
| 길이에 따른 제품 중량 | 0.0729 kg/m |
| 공압 연결구 | 외부 직경 12 mm의 푸쉬인 커넥터용 |
| 색상 | 반투명 빨간색 |
| 지주 경도 | D 52 +/-3 |
| 재질 사항 | RoHS 에 승인 |
| 튜브 소재 | TPE-U(PU) |