

P-aansluitstrip OABM-P-G3-15-4

Artikelnummer: 8049145

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Aantal apparaatposities	4
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Max. aanhaalmoment	3.3 Nm
Min. aanhaalmoment	0.3 Nm
Productgewicht	97.1 g
Bevestigingstype	met doorgangsboring
Pneumatische aansluiting 1	G1/8
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal aansluitplaat	Aluminium kneedlegering