


Rolhefboom VAOM-R4-20-D1-52

Artikelnummer: 8049233

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Breedte	20 mm
Bedieningswijze	Mechanisch
Inbouwpositie	Bewegingsniveau
Constructieve opbouw	Rolhefboom
Besturingstype	direct
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Bevestigingstype	vastgeschroefd
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal bedieningsopzetstuk	Gegalvaniseerd staal