


Parallelkit EAMM-U-50-S38-38AA-78

Artikelnummer: 8058926

FESTO



Gegevensblad

| Functie | Waarde |
|----------------------------|------------------------|
| Bouwgrootte | 50 |
| Inbouwpositie | Willekeurig |
| Max. toerental | 6000 1/min |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B2-L |
| Lagertemperatuur | -25 °C...60 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid | 0 - 95 % |
| Beschermingsklasse | IP40 |
| Omgevingstemperatuur | -10 °C...60 °C |
| Massatraagheidsmoment | 12.1 kgmm ² |
| Nullastaandrijfmoment | 0.01 Nm |
| Overdraagbaar draaimoment | 1 Nm |
| Productgewicht | 600 g |
| Interfacecode actuator | S38 |
| Interfacecode motor In | 38AA |
| Materiaal-informatie | RoHS conform |