

Parallelkit EAMM-U-60-D32-57AC-91

Artikelnummer: 8058929

FESTO



Gegevensblad

| Functie | Waarde |
|----------------------------|------------------------|
| Bouwgrootte | 60 |
| Inbouwpositie | Willekeurig |
| Max. toerental | 6000 1/min |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B2-L |
| Lagertemperatuur | -25 °C...60 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid | 0 - 95 % |
| Beschermingsklasse | IP40 |
| Omgevingstemperatuur | -10 °C...60 °C |
| Massatraagheidsmoment | 26.7 kgmm ² |
| Nullastaandrijfmoment | 0.07 Nm |
| Overdraagbaar draaimoment | 3 Nm |
| Productgewicht | 1150 g |
| Interfacecode actuator | D32 |
| Interfacecode motor In | 57AC |
| Materiaal-informatie | RoHS conform |