


병렬 키트 EAMM-U-60-D40-40R-91

Part Number: 8058934

FESTO

전동 드라이브에 적합.



자료 시트

특징	값
사이즈	60
조립 위치	어디든
최대 속도	6,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
보관 온도	-25 ... 60 °C
상대 공기 습도	0 - 95 %
보호 등급	IP40
주변 온도	-10 ... 60 °C
관성 질량 모멘트	26.7 kgmm ²
무 부하 토크	0.07 Nm
이송 가능 토크	3 Nm
제품 중량	1,150 g
인터페이스 코드, 액추에이터	D40
인터페이스 코드, 모터 인	40R
재질 사항	RoHS 에 승인