

Parallelkit EAMM-U-70-S48-70AB-96

Artikelnummer: 8058970

FESTO



Gegevensblad

| Functie | Waarde |
|----------------------------|-----------------------|
| Bouwgrootte | 70 |
| Inbouwpositie | Willekeurig |
| Max. toerental | 5000 1/min |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B2-L |
| Lagertemperatuur | -25 °C...60 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid | 0 - 95 % |
| Beschermingsklasse | IP40 |
| Omgevingstemperatuur | -10 °C...60 °C |
| Massatraagheidsmoment | 118 kgmm ² |
| Nullastaandrijfmoment | 0.18 Nm |
| Overdraagbaar draaimoment | 7 Nm |
| Productgewicht | 1800 g |
| Interfacecode actuator | S48 |
| Interfacecode motor In | 70AB |
| Materiaal-informatie | RoHS conform |