

# Parallelkit EAMM-U-86-S48-87A-102

Artikelnummer: 8059004

FESTO



## Gegevensblad

| Functie                    | Waarde                |
|----------------------------|-----------------------|
| Bouwgrootte                | 86                    |
| Inbouwpositie              | Willekeurig           |
| Max. toerental             | 5000 1/min            |
| LABS-conformiteit          | VDMA24364-B2-L        |
| Lagertemperatuur           | -25 °C...60 °C        |
| Relatieve luchtvochtigheid | 0 - 95 %              |
| Beschermingsklasse         | IP40                  |
| Omgevingstemperatuur       | -10 °C...60 °C        |
| Massatraagheidsmoment      | 175 kgmm <sup>2</sup> |
| Nullastaandrijfmoment      | 0.25 Nm               |
| Overdraagbaar draaimoment  | 9.5 Nm                |
| Productgewicht             | 2500 g                |
| Interfacecode actuator     | S48                   |
| Interfacecode motor In     | 87A                   |
| Materiaal-informatie       | RoHS conform          |