


Parallelkit EAMM-U-86-S62-82AA-102

Artikelnummer: 8059031

FESTO



Gegevensblad

| Functie | Waarde |
|----------------------------|-----------------------|
| Bouwgrootte | 86 |
| Inbouwpositie | Willekeurig |
| Max. toerental | 5000 1/min |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B2-L |
| Lagertemperatuur | -25 °C...60 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid | 0 - 95 % |
| Beschermingsklasse | IP40 |
| Omgevingstemperatuur | -10 °C...60 °C |
| Massatraagheidsmoment | 175 kgmm ² |
| Nullastaandrijfmoment | 0.25 Nm |
| Overdraagbaar draaimoment | 9.5 Nm |
| Productgewicht | 2500 g |
| Interfacecode actuator | S62 |
| Interfacecode motor In | 82AA |
| Materiaal-informatie | RoHS conform |