

Parallelkit EAMM-U-145-D80-126AA-188

Artikelnummer: 8059069

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	145
Inbouwpositie	Willekeurig
Max. toerental	4000 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 °C...60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsklasse	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Massatraagheidsmoment	2270 kgmm ²
Nullastaandrijfmoment	2 Nm
Overdraagbaar draaimoment	9.5 Nm
Productgewicht	12000 g
Interfacecode actuator	D80
Interfacecode motor In	126AA
Materiaal-informatie	RoHS conform