

Koppingsstekker NPHS-S6-M-G14F

Artikelnummer: 8059262

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Nominale doorlaat	7.85 mm
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-0.95 bar...10 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Productgewicht	28 g
Pneumatische aansluiting 1	Inwendige schroefdraad G1/4
Materiaal-informatie	RoHS conform