

Koppelingcontrastekker NPHS-D6-P-G14

Artikelnummer: 8059267

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Nominale doorlaat	7.8 mm
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-0.95 bar...10 bar
Normaal nominaal debiet	1916 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Nominaal aanhaalmoment	11 Nm
Tolerantie t.o.v. het nominale aanhaalmoment	± 10 %
Productgewicht	95 g
Pneumatische aansluiting 1	Uitwendige schroefdraad G1/4
Materiaal-informatie	RoHS conform