


# Quick 커플링 소켓 NPHS-D6-P-G38

Part Number: 8059268

FESTO



## 자료 시트

특징	값
공칭 사이즈	10.2 mm
작동 압력 전체 온도 범위	-0.95 ... 10 bar
표준 공칭 유량	2.033 l/min
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능
부식 방지 등급 KBK	1 - 부식 응력 수준 낮음
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
주변 온도	-10 ... 60 °C
공칭 조임 토크	12.5 Nm
공칭 조임 토크의 공차	± 20 %
제품 중량	98 g
공압 연결구, 포트 1	수 나사산 G3/8
재질 사항	RoHS 에 승인