

Koppelingcontrastekker NPHS-D6-P-G38F

Artikelnummer: 8059272

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-0.95 bar...10 bar
Normaal nominaal debiet	2083 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Productgewicht	114 g
Pneumatische aansluiting 1	Inwendige schroefdraad G3/8
Materiaal-informatie	RoHS conform