

Kunststofslang PFAN-3X0,5-NT

Artikelnummer: 8061167

FESTO



Gegevensblad

| Functie | Waarde |
|--|---|
| Buiten-Ø | 3 mm |
| Debietrelevante buigradius | 30 mm |
| Binnen-Ø | 2.3 mm |
| Min. buigradius | 10 mm |
| Gebruiksaanwijzing | Slang zonder bedrukking |
| Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik | -0.095 MPa...0.6 MPa -0.95 bar...6 bar -13.775 psi...87 psi |
| Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk | -0.095 MPa...1.5 MPa -0.95 bar...15 bar -13.775 psi...217.5 psi |
| Informatie over de bedrijfsdruk | Water: max. 0,6 MPa bij 0 - 85 °C Waterdamp: 0 - 0,15 MPa, 0 - 1,5 bar, 0 - 22 psi |
| Bedrijfsmedium | Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Water (vloeibaar, ijsvrij) Waterdamp |
| Brandtest materiaal | UL94 V-0 |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B2-L |
| Cleanroomklasse | Statisch geïnstalleerd element, geen zinvolle evaluatie mogelijk volgens ISO 14644-1 |
| Geschiktheid voor levensmiddelen | Zie uitgebreide informatie over het materiaal Zie conformiteitsverklaring |
| Informatie over mediumtemperatuur | Waterdamp: max. 120 °C |
| Omgevingstemperatuur | -20 °C...150 °C |
| Productgewicht volgens lengte | 0.0075 kg/m |
| Pneumatische aansluiting | voor steekaansluiting met buiten-Ø 3 mm voor steeknippel met binnen-Ø 2 mm |
| Kleur | Natuur |
| Shore-hardheid | D 60 +5 |
| Materiaal-informatie | RoHS conform |
| Materiaal slang | PFA |