

Kunststofslang PTFEN-12X2-NT

Artikelnummer: 8061175

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Buiten-Ø	12 mm
Debietrelevante buigradius	120 mm
Binnen-Ø	8.4 mm
Min. buigradius	84 mm
Gebruiksaanwijzing	Slang zonder bedrukking
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-0.095 MPa...0.5 MPa -0.95 bar...5 bar -13.775 psi...72.5 psi
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Brandtest materiaal	UL94 V-0
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Cleanroomklasse	Statisch geïnstalleerd element, geen zinvolle evaluatie mogelijk volgens ISO 14644-1
Geschiktheid voor levensmiddelen	Zie uitgebreide informatie over het materiaal
Omgevingstemperatuur	-20 °C...150 °C
Productgewicht volgens lengte	0.124 kg/m
Pneumatische aansluiting	voor steekaansluiting met buiten-Ø 12 mm
Kleur	Natuur
Shore-hardheid	D 55 +/-5
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal slang	PTFE