


# Axiaalkit EAMM-A-L27-40A

Artikelnummer: 8063444

FESTO



## Gegevensblad

Functie	Waarde
Inbouwpositie	Willekeurig
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 °C...60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsklasse	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Overdraagbaar draaimoment	1.5 Nm
Productgewicht	102 g
Interfacecode actuator	L27
Interfacecode motor In	40A
Materiaal-informatie	RoHS conform