


Axiaalkit EAMM-A-M48-68GA

Artikelnummer: 8063556

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Inbouwpositie	Willekeurig
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 °C...60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsklasse	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Overdraagbaar draaimoment	17 Nm
Productgewicht	541 g
Interfacecode actuator	M48
Interfacecode motor In	68GA
Materiaal-informatie	RoHS conform