


# Axiaalkit EAMM-A-M80-90GB

Artikelnummer: 8063567

FESTO



## Gegevensblad

Functie	Waarde
Inbouwpositie	Willekeurig
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 °C...60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsklasse	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Overdraagbaar draaimoment	60 Nm
Productgewicht	1279 g
Interfacecode actuator	M80
Interfacecode motor In	90GB
Materiaal-informatie	RoHS conform