


Axiaalkit EAMM-A-N48-90GA

Artikelnummer: 8063603

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Inbouwpositie	Willekeurig
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 °C...60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsklasse	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Overdraagbaar draaimoment	17 Nm
Productgewicht	1348 g
Interfacecode actuator	N48
Interfacecode motor In	90GA
Materiaal-informatie	RoHS conform