


Piëzoventiel VEMP-BS-3-13-D19-F-28T1-P30

Artikelnummer: 8065735

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Verpakkingsgrootte	30
Informatie over beschermingsklasse	Afhankelijk van het aansluitblok
Normaal nominaal debiet	28 l/min
Normaal nominaal debiet 2-3	29 l/min
Stroomrichting	Niet reversibel
Nominale bedrijfsdruk	1.7 bar
Bedrijfsdruk	0 bar...1.7 bar
Ventielfunctie	2/2 gesloten monostabiel 3/3 gesloten monostabiel
Nominale doorlaat	1.3 mm
Bedieningswijze	Elektrisch
Pneumatische aansluiting 1	Flens
Pneumatische aansluiting 2	Flens
Pneumatische aansluiting 3	Flens
Medium	Inerte gassen Lucht Zuurstof (zuurstoftoepassingen volgens IEC 60601-1 alleen op aanvraag) Stikstof
Bijzondere eigenschappen	Zuurstofbestendig conform DIN EN 1797
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [5:3:1]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking niet mogelijk
Filterfijnheid	5 µm
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 70 % Niet condenserend
Drukdauwpunt	-20 °C
Max. schakelfrequentie	5 Hz
Mediumtemperatuur	0 °C...50 °C
Omgevingstemperatuur	0 °C...50 °C
Lagertemperatuur	-20 °C...70 °C
Nominale bedrijfsspanning DC	310 V
Bereik voor bedrijfsspanning DC	0 V...310 V
Max. stroomverbruik	5 mA

Functie	Waarde
Max. elektrische vermogensopname	0 mW
Productgewicht	8 g
Materiaal afdichtingen	EPDM
Materiaal behuizing	PA-versterkt
Materiaal deksel	PA-versterkt
Materiaal-informatie	RoHS conform
Rastermaat	17.2 mm
Afmetingen B x L x H	17,2 mm x 52,1 mm x 7,2 mm
Bevestigingstype	Op aansluitstrip Op aansluitplaat
Inbouwpositie	Willekeurig
CE-teken (zie conformiteitsverklaring)	Conform EU-laagspanningsrichtlijn
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L