

Elektronische module VMPA14-MPM-EMM-8

Artikelnummer: 8066769

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Max. aantal ventielplaatsen	4
Maximaal aantal ventielspoelen	8
Nominale inschakelstroom per magneetspoel	80 mA tot 25 ms
Nominale stroom bij stroomverlaging	25 mA na 25 ms
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting (in ingebouwde toestand)
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Productgewicht	30 g
Materiaal behuizing	POM
Materiaal-informatie	RoHS conform