

Schokdemper DYSS-7-5-Y1F

Artikelnummer: 8069001

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	7
Slag	5 mm
Demping	Zelfinstellend
Inbouwpositie	Willekeurig
Positiedetectie	zonder
Max. impactsnelheid	1.5 m/s
Terugsteltijd bij ruimtetemperatuur	0.2 s
Retourtijd bij min. omgevingstemperatuur	1 s
Werking	Enkelwerkend Drukkend
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 °C...80 °C
Dempingslengte	5 mm
Max. aanslagkracht	300 N
Max. aanhaalmoment	3 Nm
Max. energie-opname per slag	2 J
Max. energieverbruik per uur	12000 J
Max. restenergie	0.01 J
Retourkracht	1.2 N
Min. invoerkracht	10 N
Productgewicht	15 g
Massabereik	5.5 kg
Bevestigingstype	Met contraoer
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal afdichtingen	NBR
Materiaal behuizing	hooggelegeerd staal
Materiaal zuigerstang	Hooggelegeerd staal