

Schokdemper DYSS-12-12-Y1F

Artikelnummer: 8069004

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	12
Slag	12 mm
Demping	Zelfinstellend
Inbouwpositie	Willekeurig
Positiedetectie	zonder
Max. impactsnelheid	1.5 m/s
Terugsteltijd bij ruimtetemperatuur	0.2 s
Retourtijd bij min. omgevingstemperatuur	1 s
Werking	Enkelwerkend Drukkend
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-5 °C...80 °C
Dempingslengte	12 mm
Max. aanslagkracht	1000 N
Max. aanhaalmoment	20 Nm
Max. energie-opname per slag	10 J
Max. energieverbruik per uur	36000 J
Max. restenergie	0.05 J
Retourkracht	4 N
Min. invoerkracht	35 N
Productgewicht	82 g
Massabereik	45 kg
Bevestigingstype	Met contraoer
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal afdichtingen	NBR
Materiaal behuizing	hooggelegeerd staal
Materiaal zuigerstang	Hooggelegeerd staal