

Dubbele nippel NPFC-D-G12-G34-M

Artikelnummer: 8069216

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Materiaal schroefdraadkoppeling	Messing, vernikkeld
Verpakkingsgrootte	10
Bedrijfsdruk	-0.95 bar...50 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [-::-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-20 °C...150 °C
Productgewicht	58.7 g
Pneumatische aansluiting 1	G1/2
Pneumatische aansluiting 2	G3/4
Materiaal-informatie	RoHS conform