


Kogelkraan-aandrijfeenheid VZBM-A-3/8^{'''}-RP-25-F-3L-B2-PB20

Artikelnummer: 8070267

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Constructieve opbouw	3-weg-kogelkraan Zwenkaandrijving
Bedieningswijze	Pneumatisch
Inbouwpositie	Willekeurig
Bevestigingstype	Leidinginbouw
Aansluiting armatuur	Rp3/8
Schakelpositie-indicator	Sleufrichting = debietrichting
Nominale doorlaat DN	10
Bedrijfsdruk	5.5 bar...8 bar
Nominale druk armatuur PN	25
Medium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [-:-:-] Inerte gassen Water - geen waterdamp Neutrale vloeistoffen
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Dauwpunt min. 10 °C onder de omgevings- en mediumtemperatuur Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)
Mediumtemperatuur	-20 °C...130 °C
Omgevingstemperatuur	-20 °C...80 °C
Debiet Kv type L	9.4 m ³ /h
Materiaal-informatie	RoHS conform
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Materiaal behuizing	Messing, vernikkeld
Materiaalnummer behuizing	CW617N
Materiaal afdichtingen	HNBR PTFE
Materiaal kogel	Messing, verchroomd
Materiaalnummer kogel	CW614N
Materiaal as	Messing
Materiaalnummer as	CW614N
Productgewicht	1927 g
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting