


제어 유닛 CDSB-A1

Part Number: 8070984

★ 핵심 제품군

FESTO



자료 시트

특징	값
최대 라인 길이	3 m
사용자 메모리	3 GB
디스플레이	TFT 컬러
디스플레이 속성	Touchscreen
디스플레이 사이즈	1.77"
작동 전압 범위 DC	4.5 ... 5.5 V
디스플레이 해상도	128x160 Pixel
인증	RCM Mark
KC 마크	KC-EMV
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU-EMV 가이드라인에 대응 EU-RoHS-RL 지침
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
보관 온도	-20 ... 70 °C
상대 공기 습도	비-응결 60°C에서 최대 95%
보호 등급	IP20
주변 온도	0 ... 60 °C
제품 중량	36.6 g
USB 인터페이스, 연결 기술	USB 2.0 타입 B 미니
재질 사항	RoHS 에 승인
하우징 소재	PA6 강화
적용 분야	CMMT, CPX-E-CEC만 사용
치수 W x L x H	50 mm x 45 mm x 19,6 mm