



Blokkeerrem DACS-25-A-S

Artikelnummer: 8072772

FESTO



Gegevensblad

| Functie | Waarde |
|--|---|
| Inbouwpositie | Willekeurig |
| Klemsoort met werkrichting | Aan beide zijden Klemming door veer, lossen door perslucht |
| Positiedetectie | Voor naderingssensor |
| Veiligheidsfunctie | Vasthouden en stoppen van een beweging |
| Performance Level (PL) | Stoppen, vasthouden, blokkeren van de beweging / categorie 1, Performance Level c |
| Bedrijfsdruk | 0.38 MPa...0.8 MPa 3.8 bar...8 bar 55.1 psi...116 psi |
| Max. toegestane testdruk | 8 bar |
| Min. losmaakdruk | 3.8 bar |
| te klemmen rond materiaal | 25 mm |
| Goedkeuring | TÜV |
| CE-teken (zie conformiteitsverklaring) | Conform EU-machinerichtlijn |
| UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring) | volgens de UK-voorschriften voor machines |
| Certificaat instantie van afgifte | TÜV CA 697 |
| Bedrijfsmedium | Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 1 - lage corrosiebelasting |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B2-L |
| Omgevingstemperatuur | -10 °C...80 °C |
| Statische houdkracht | 8200 N |
| Productgewicht | 12832 g |
| Bevestigingstype | met inwendige schroefdraad Met toebehoren |
| Losmaakaansluiting kleemeenheid | G3/8 |
| Materiaal-informatie | RoHS conform |
| Materiaal afdichtingen | NBR TPE-U (PU) |
| Materiaal veer | hooggelegeerd staal |
| Materiaal behuizing | Staal |
| Materiaal klemklauw | Werktuigstaal |

| Functie | Waarde |
|------------------|--------|
| Materiaal zuiger | Staal |