



# 홀딩 브레이크 DACs-40-A-R3-S

Part Number: 8072777

FESTO



## 자료 시트

특징	값
조립 위치	어디든
작동 방향 포함형 클램핑 형태	양쪽 끝단 스프링으로 클램핑, 압축공기로 해제
위치 감지	근접 센서용
안전 기능	움직임 억제 및 정지
성능 레벨 (PL)	이동 정지, 고정, 차단/범주 1, Performance Level c(PL c)
작동 압력 MPa	0.38 ... 0.8 MPa
작동 압력	3.8 ... 8 bar
Operating pressure	55.1 ... 116 psi
최대 허용 시험 압력	8 bar
최소 해제 압력	3.8 bar
클램프될 원형 재질	40 mm
인증	TÜV
CE 심볼 (declaration of conformity 참조 )	EU 머신 가이드라인에 대응
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for machines
인증서 발행 부서	TÜV CA 697
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
부식 방지 등급 KBK	3 - 부식 응력 수준 높음
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
주변 온도	-20 ... 80 °C
정적 유지력	17,000 N
제품 중량	34,500 g
마운팅 형태	내부 (암) 나사산 포함 액세서리 포함
릴리스 연결부, 클램핑 유닛	G3/8
재질 사항	RoHS 에 승인
씰 소재	NBR TPE-U(PU)
스프링 소재	고합금 강철
하우징 소재	강철
클램프 조 소재	툴 강철
피스톤 소재	강철