


근접 센서
DADG-D-F8-40
 Part Number: 8072859

FESTO



자료 시트

특징	값
표준에 따름	EN 60947-5-2
인증	RCM Mark c UL us (OL)
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU-EMV 가이드라인에 대응
재질 사항	RoHS 에 승인
공칭 스위칭 거리	0.6 mm
보증 스위칭 거리	0.64 mm
감소 계수	알루미늄 = 0.55 스테인레스 스틸, St 18/8 = 0.8 구리 = 0.5 황동 = 0.65 강철, St 37 = 1.0
주변 온도	-25 ... 70 °C
반복 정밀도	0.01 mm
스위치 출력	PNP
스위칭 부품 기능	초기상태 열림 접점
최대 스위칭 주기	5,000 Hz
최대 스위칭 주기, DC	5,000 Hz
최대 출력 전류	100 mA
전압 강하	2 V
회로 단락 보호	펄스
작동 전압 범위 DC	10 ... 30 V
잉여 리플	10 %
유휴 전류	<= 10 mA
극성 보호	모든 전기 연결용
전기 연결 1, 연결 타입	케이블
전기 연결 1, 연결 기술	끝단 납선 케이블
전기 연결 1, 핀/와이어 수	3
케이블 길이	2 m
케이블 피복 소재	TPE-U(PUR)
사이즈	M4
마운팅 형태	잠김
설치 형태	함몰형
제품 중량	32 g
하우징 소재	강철
보호 등급	IP67
PWIS conformity	VDMA24364 zone III