

# Schokdemper DYEF-G8-M14-Y1

Artikelnummer: 8073908

FESTO



## Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	M14
Slag	1.2 mm
Demping	Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden zonder metalen vaste aanslag
Inbouwpositie	Willekeurig
Positiedetectie	zonder
Max. impactsnelheid	0.8 m/s
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Dempingslengte	1.2 mm
Max. aanhaalmoment	8 Nm
Max. energie-opname per slag	0.45 J
Productgewicht	136.5 g
Bevestigingstype	met huls met schroefdraad
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal afdichtingen	NBR
Materiaal behuizing	hooggelegeerd staal