


# Schokdemper DYSS-G8-5-5-Y1F

Artikelnummer: 8073914

FESTO



## Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	5
Slag	5 mm
Demping	Zelfinstellend
Inbouwpositie	Willekeurig
Positiedetectie	zonder
Max. impactsnelheid	1 m/s
Terugsteltijd bij ruimtetemperatuur	0.2 s
Retourtijd bij min. omgevingstemperatuur	1 s
Werking	Enkelwerkend Drukkend
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 °C...80 °C
Dempingslengte	5 mm
Max. aanslagkracht	200 N
Max. aanhaalmoment	2 Nm
Max. energie-opname per slag	1.4 J
Max. energieverbruik per uur	8000 J
Max. restenergie	0.01 J
Retourkracht	0.9 N
Min. invoerkracht	10 N
Productgewicht	16 g
Massabereik	2.5 kg
Bevestigingstype	met huls met schroefdraad
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal afdichtingen	NBR
Materiaal behuizing	hooggelegeerd staal
Materiaal zuigerstang	Hooggelegeerd staal