


# Aansluitstrip VABM-P7-18M-G18-M5-4

Artikelnummer: 8076386

FESTO



## Gegevensblad

Functie	Waarde
Rastermaat	18 mm
Constructieve opbouw	Aansluitrichting zijkant
Max. aantal ventielplaatsen	4
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Max. aanhaalmoment ventielbevestiging	0.6 Nm
Productgewicht	180 g
Pneumatische aansluiting 1	G1/8
Pneumatische aansluiting 2	M5
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal aansluitstrip	Aluminium kneedlegering