


압력 게이지 PAGN-63-16-G14-R1-1.6-0.5-V2

Part Number: 8081401

FESTO



자료 시트

특징	값
표시 범위 [bar]	0 ... 16 bar
표준에 따름	EN 837-1
압력 게이지의 공칭 사이즈	63
디자인 구조	부르동관 압력 게이지
마운팅 형태	라인 설치
작동 매체	가스 주입 Neutral fluids
작동 압력 MPa	0 ... 1.6 MPa
작동 압력	0 ... 16 bar
Operating pressure	0 ... 232 psi
교체 부하 계수	0.66
측정 정확도 등급	1,6
보호 등급	IP65
보관 온도	-40 ... 70 °C
매체 온도	-40 ... 200 °C
주변 온도	-40 ... 60 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
재질 사항	RoHS 에 승인
연결 위치	후면 중앙
공압 연결구	G1/4
매체에 접속되는 재질	고합금 강철, 부식방지
나사산 플러그 소재	고합금 강철, 부식방지
하우징 소재	ABS 고합금 강철, 부식방지
스크린 소재	PC
하우징 색상	은색
제품 중량	160 g
작동 및 파일럿 매체 확인	아세틸렌 없음 산소 없음