


3D-portaalmanipulator YXMR-1

Artikelnummer: 8082255

FESTO



Gegevensblad

| Functie | Waarde |
|---|---|
| Vereiste effenheid van de aanbouwlakken | 0.1 mm/m |
| Inbouwpositie | Horizontaal |
| Constructieve opbouw | 3D-portaalsysteem met elektrische en pneumatische aandrijfmodules |
| Inschakelduur | 100% |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-zone III |
| Lagertemperatuur | -10 °C...60 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid | 0 - 90 % |
| Omgevingstemperatuur | 10 °C...45 °C |
| Onderhoudsinterval | 2500 km |
| Materiaal-informatie | RoHS conform |
| Materiaal adapterplaat | Aluminium, geanodiseerd |
| Materiaal bevestigingshoek | Aluminium, geanodiseerd Gegalvaniseerd staal |
| Materiaal energieketens | PA-versterkt |