


Aansluitstrip VABM-P6-15MB-G18-M5-6

Artikelnummer: 8083546

FESTO



Gegevensblad

| Functie | Waarde |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Rastermaat | 15 mm |
| Constructieve opbouw | Aansluitrichting onder |
| Max. aantal ventielplaatsen | 6 |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 - matige corrosiebelasting |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B2-L |
| Max. aanhaalmoment ventielbevestiging | 0.6 Nm |
| Productgewicht | 210 g |
| Pneumatische aansluiting 1 | G1/8 |
| Pneumatische aansluiting 2 | M5 |
| Materiaal-informatie | RoHS conform |
| Materiaal aansluitstrip | Aluminium kneedlegering |