


# 커버 키트 VAVC-F12-SCC-25-TP

Part Number: 8084042

FESTO



## 자료 시트

특징	값
공칭 직경 DN	25
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
매체	수증기 석유-기반 유압 오일 가스 주입 석유 물 필터 처리 압축 공기, 필터 등급 200 µm Neutral fluids
매체 참고 사항	밸브 시트를 통한 유입은 기체만 허용됩니다.
매체 온도	-30 ... 200 °C
주변 온도	0 ... 60 °C
보관 온도	-10 ... 60 °C
조립 위치	어디든
제품 중량	385 g
재질 사항	RoHS 에 승인
커버 소재	고합금 강철, 부식방지
스핀들 씰 소재	PTFE
씨트 씰 소재	PTFE, modified