


# Aanbouwkit DARQ-K-Z-F05S14-F03S9-R13

Artikelnummer: 8085019

FESTO



## Gegevensblad

| Functie                          | Waarde   |
|----------------------------------|--|
| Gebaseerd op norm                | EN 15081<br>ISO 5211                           |
| Verpakkingsgrootte               | 1  |
| Constructieve opbouw             | Binnentweevlak en buitenvierkant<br>Montagekit |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 - matige corrosiebelasting                   |
| LABS-conformiteit                | VDMA24364-zone III                             |
| Productgewicht                   | 620 g  |
| Aansluiting 1, functie           | Aandrijfafvoer                                 |
| Aansluiting 1, bouwvorm          | SW14<br>Boorgatenpatroon 05                    |
| Aansluiting 2, functie           | Reductie                                       |
| Aansluiting 2, bouwvorm          | SW9<br>Boorgatenpatroon 03                     |
| Materiaal-informatie             | RoHS conform                                   |
| Materiaal koppeling              | Hooggelegeerd roestvast staal                  |
| Materiaal montagebrug            | Staal  |
| Materiaal schijf                 | Hooggelegeerd roestvast staal                  |
| Materiaal schroeven              | Hooggelegeerd roestvast staal                  |