


# Tandwielkast EMGA-60-A-G3-60P

Artikelnummer: 8085344

FESTO



## Gegevensblad

Functie	Waarde
Flensgrootte tandwielkast	60 mm
Flensgrootte motor	60 mm
Verdraaispeling	0.27 deg
Type tandwielkast	Haakse tandwielkast
Tandwieloverbrenging	3:1
Max. aandrijftoerental	13000 1/min
Bedrijfstemperatuur tandwielkast	-25 °C...90 °C
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Beschermingsklasse	IP54
Continu draaimoment	14 Nm
Massatraagheidsmoment van de overbrenging	0.394 kgcm <sup>2</sup>
Max. uitgangskoppel	22 Nm
Max. rendement	95 %
Verdraaiingstijfheid	2 Nm/arcmin
Productgewicht	1700 g
Mechanische aansluiting uitgaande zijde reductiekast	60G
Mechanische aansluiting ingaande zijde reductiekast	60P
Materiaal-informatie	RoHS conform