


Tandwielkast EMGA-80-A-G5-100A

Artikelnummer: 8085349

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Flensgrootte tandwielkast	80 mm
Flensgrootte motor	100 mm
Verdraaispeling	0.22 deg
Type tandwielkast	Haakse tandwielkast
Tandwieloverbrenging	5:1
Max. aandrijftoerental	7000 1/min
Bedrijfstemperatuur tandwielkast	-25 °C...90 °C
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Beschermingsklasse	IP54
Continu draaimoment	67 Nm
Massatraagheidsmoment van de overbrenging	1.017 kgcm ²
Max. uitgangskoppel	107 Nm
Max. rendement	95 %
Verdraaiingstijfheid	4.8 Nm/arcmin
Productgewicht	4500 g
Mechanische aansluiting uitgaande zijde reductiekast	80G
Mechanische aansluiting ingaande zijde reductiekast	100A
Materiaal-informatie	RoHS conform