

Stoppercilinder DFST-63-30-D-Y4-A-S-G2

Artikelnummer: 8085912

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Slag	30 mm
Zuiger- \varnothing	63 mm
Demping	Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden Schokdemper instelbaar voor
Inbouwpositie	Verticaal
Werking	dubbelwerkend
Constructieve opbouw	Zuigerstang met tuimelaar
Positiedetectie	Voor naderingssensor
Detectie van de tuimelaarstand	voor inductieve sensoren
Borging tegen verdraaien/geleiding	Geleidingsstang
Bedrijfsdruk	2 bar...10 bar
Bedrijfsmedium	Perlucht conform ISO 8573-1:2010 [7::-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Omgevingstemperatuur	5 °C...60 °C
Dempingslengte	15 mm
Toegestane stootkracht op de uitgeschoven zuigerstang	5000 N
Productgewicht	3400 g
Bevestigingstype	met doorgangsboring
Pneumatische aansluiting	G1/8
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal deksel	Persgegoten aluminium
Materiaal afdichtingen	NBR
Materiaal behuizing	Aluminium kneedlegering
Materiaal zuigerstang	hooggelegeerd staal roestvast
Materiaal rol	Staal