



엔코더 케이블 NEBM-T1G8-E-10-N-R3G8

Part Number: 8085945

FESTO



자료 시트

특징	값
케이블 식별	명판 라벨 홀더 제외
제품 중량	520 g
전기 연결 1, 기능	필드 장치 측
전기 연결 1, 설계	각도
전기 연결 1, 연결 타입	플러그 소켓
전기 연결 1, 케이블 인출구	일자형
전기 연결 1, 연결 기술	ITT M3
전기 연결 1, 핀/와이어 수	12
전기 연결 1, 점유 핀/와이어	8
전기 연결 2, 기능	컨트롤러 측
전기 연결 2, 설계	각도
전기 연결 2, 연결 타입	플러그
전기 연결 2, 케이블 인출구	일자형
전기 연결 2, 연결 기술	RJ45
전기 연결 2, 핀/와이어 수	8
전기 연결 2, 점유 핀/와이어	8
작동 전압 범위 DC	0 ... 30 V
공칭 동작 전압 DC	24 V
작동 전압 범위 AC	0 ... 30 V
공칭 작동 전압, AC	24 V
케이블 길이	10 m
케이블 특성	체인 링크 트렁크에 적합
굽힘 반경, 유연한 케이블 설치	>= 48 mm
케이블 직경	5.8 mm
케이블 구조	1x4x0,15+4x0,34 차폐
공칭 도선 단면적	0.15 mm ² 0.34 mm ²
보호 등급	IP65
보호 등급에 관한 참고 사항	플러그 커넥터 Sub-D의 경우 IP30 조립된 조건
주변 온도	-40 ... 80 °C
유연한 케이블 설치를 동반한 주위 온도	-10 ... 80 °C
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU-RoHS-RL 지침
재질 사항	RoHS 에 승인
케이블 피복 소재	TPE-U(PUR)